



## La rencontre entre robustesse et esthétique

Confortable, pliable, léger, l'*Invacare Action<sup>4</sup> NG* est le fauteuil idéal pour la vie quotidienne. Sa plate-forme commune avec les autres produits de la gamme *Action* permet de profiter d'une intercompatibilité pour de nombreuses pièces et accessoires. Les améliorations majeures apportées à cette nouvelle génération sont un double croisillon profilé innovant, cinq coloris de châssis, une toile de dossier réglable en tension avec revêtement bi-matière et pochette de rangement, des accoudoirs crantés et une roulette anti-basculade de série. L'*Action<sup>4</sup> NG* permet ainsi un ajustement personnalisé aux besoins de l'utilisateur.

Flashez pour découvrir la vidéo 3D de l'*Action<sup>4</sup> NG*



Flashez pour découvrir la vidéo Utilisateur de l'*Action<sup>4</sup> NG*



**Yes, you can.®**



### Performant et rigide

Les particularités de l'*Invacare Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>* sont sa grande stabilité et sa rigidité, qui se répercutent sur la qualité de roulage et permettent de tirer bénéfique des mouvements du corps de l'utilisateur. Grâce à ses roues avant de 6" et fourches fines, il est également très maniable et manœuvrable pour la tierce-personne.

### Un choix clinique

L'*Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>* est un fauteuil entièrement ajustable : accoudoirs, dossier, potences, ... Sa large gamme d'options permettra une adaptation personnalisée aux besoins de l'utilisateur. L'assise peut être réglable en profondeur en option (sinon 3 profondeurs : 400, 450 et 500 mm) et une pente d'assise à 0°, 3° ou 6° est possible afin d'assurer un maintien postural optimum. De plus, il propose de série une toile de dossier bi-matière réglable en tension pour plus de confort et une roulette anti-basculé à droite pour plus de sécurité.

### Transportable

Les roues à démontage rapide et le dossier pliant à mi-hauteur facilite le transfert du fauteuil à l'avant de la voiture

ou dans le coffre. L'*Action<sup>4</sup><sub>NG</sub>* pèse seulement 8,3 kg sans les roues arrière.

## Caractéristiques et Options



#### Roulette Anti-Basculé avec tube basculeur

Offre une sécurité maximale dans les pentes ou avec un dossier incliné. La fonction tube basculeur aide au franchissement d'obstacles.



#### Toile d'assise réglable en profondeur

Diminution de la profondeur d'assise sur 50 mm, de 500 à 450 mm et de 450 à 400 mm.



#### Dossier inclinable par vérin et pliant à mi-hauteur de série

Son encombrement limité facilite le transport du fauteuil. Le vérin gaz permet une inclinaison en douceur pour l'utilisateur et assiste la tierce personne.



#### Toile de dossier bi-matière de série

Cette toile réglable en tension bi-matière offre plus de confort et de rangement pour l'utilisateur grâce à son tissu anti-transpirant et sa pochette arrière. Le réglage en tension améliore le maintien dorsal.

## Caractéristiques et Options



### Les potences et palettes

Un large choix de potences est proposé en option : potence 80°, repose-jambes, support amputé (réglable en hauteur et profondeur, potence 80° livrée en plus pour utilisation avec prothèse, écarteurs disponibles pour utilisation bilatérale). Egalement un large choix de palettes : fixe, réglable en angle et profondeur, monobloc (réglable en profondeur et en angle).



### Tendeur de dossier

Apporte une plus grande stabilité au niveau du dossier et permet un réglage plus efficace des toiles réglables en tension.



### Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> XLT**

Version renforcée pour un poids patient jusqu'à 160 kg avec des largeurs de 505, 555 et 605 mm.



### Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Matrix**

Fauteuil équipé des dossiers de positionnement **Matrix Elite** ou **Elite Deep**.



### Freins tambours

Facilite le freinage du fauteuil par la tierce-personne



### Appui-tête

Gamme d'appui-tête avec le choix entre un appui-nuque, un appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables, et un appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables. Fixation plus fiable de l'appui-tête.



### Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Dual HR**

Système à double main-courante réversible en aluminium à démontage rapide. Deux positions possibles pour la main-courante intérieure. Largeur hors tout = largeur d'assise + 190 mm.



### Invacare **Action<sup>4</sup><sub>NG</sub> Levier Pendulaire**

Disponible en hauteurs d'assise 510, 485 et 460 mm.

**Données techniques**

Invacare <b>Action<sup>4</sup><sub>NG</sub></b>		380 / 405 / 430 / 455 / 480 / 505 / 555 / 605 mm		400 / 450 / 500 mm		360 / 385 / 410 / 435 / 460 / 485 / 510 mm		350 - 510* mm		200-280 / 240/170-300 / 210-350 mm		200-400 / 330-460 / 440-510 mm
	Invacare <b>Action<sup>4</sup><sub>NG</sub></b>		0° - 6°		7° / -6° - 24° / 0° - 30°		Largeur d'assise + 190 mm		810 - 1040 mm		995 - 1170 mm	
Invacare <b>Action<sup>4</sup><sub>NG</sub></b>		305 mm		15,2 kg		125 / 160 kg**		8,3 kg		Crash testé ISO 7176-19	* Dossier inclinable ** Version XLT	
	<p>.....</p>											

**Coloris du châssis**



**Revêtement du siège**

